

ハイトシェルターS 設計基準

ハイトシェルターS 設置歩掛表 延伸タイプ

ハイトシェルターS	H=1400mm 直径100mm 円筒 肉厚0.5mm	210g/枚	160枚
延伸用チューブ	H=700mm 直径100mm 円筒 肉厚0.5mm	105g/枚	160枚
専用支柱20mm	H=2100mm ϕ 20mm	440g/本	320本
専用固定具	リング(4個/組) 円筒(直径100mm)×幅15mm 厚さ2mm 固定紐(2本/組) 厚さ 4.3mm×長さ157mm	5g/個 0.75g/本	640組
施工歩掛	支柱打込が比較的容易な施工地		2.6人
	傾斜が30度未満の施工地		
	支柱打込が比較的困難な施工地		3.4人
	傾斜が30度以上の施工地		

*

*普通作業員



〒536-0008 大阪市城東区関目5-11-9
TEL: 06-6930-6060 FAX: 06-6930-1652