

「ハイトシェルター EX」 規格表

2014年11月1日現在

1. ハイトシェルター本体

| 名称 | 色 | 寸法 | 重さ | 適用 |
|----------------|-----|---------------------|--------|----|
| ハイトシェルター 170cm | 乳白色 | 直径100mm円筒型×長さ1700mm | 170g/本 | |
| ハイトシェルター 140cm | 乳白色 | 直径100mm円筒型×長さ1400mm | 210g/本 | |

*ポリプロピレン製 穴あき

2. ハイトシェルター用支柱

| 名称 | 色 | 寸法 | 重さ | 適用 |
|----------------|---|--------------------|--------|----|
| PSS用支柱 16×1.65 | 緑 | Φ16mm(鋼管)×長さ1650mm | 230g/本 | |
| PSS用支柱 16×2.1 | 緑 | Φ16mm(鋼管)×長さ2100mm | 440g/本 | |
| PSS用支柱 20×1.7 | 緑 | Φ20mm(鋼管)×長さ1700mm | 380g/本 | |
| PSS用支柱 20×2.1 | 緑 | Φ20mm(鋼管)×長さ2100mm | 440g/本 | |

*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

3. 補助支柱

| 名称 | 色 | 寸法 | 重さ | 適用 |
|-------------|---|-------------------|-------|-----------|
| 補助支柱 8×0.75 | 緑 | Φ8mm(鋼管)×長さ 750mm | 45g/本 | 標準 支柱2本使用 |

*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

4. ハイトシェルター用固定リング

| 名称 | 色 | 寸法 | 重さ | 適用 |
|-------|----|-------------------|------|----|
| 固定リング | 透明 | 直径100mm円型×最大幅15mm | 5g/個 | |

*ポリカーボネート製

5. ハイトシェルター用固定紐

| 名称 | 色 | 寸法 | 重さ | 適用 |
|-----|---|----------------|---------|------------|
| 固定紐 | 黒 | 幅4.3mm×長さ157mm | 0.75g/本 | 標準2本/固定リング |

*66ナイロン製

*支柱1本使用の場合は、固定リング1個あたり固定紐1本



ツリーシェルター事業部

〒536-0008 大阪市城東区関目5-11-9

TEL:06-6930-6060 FAX:06-6930-1652