

「ヘキサチューブ W」 規格表

2016年8月1日現在

1. ヘキサチューブ W 本体

| 名称 | 色 | 寸法 | 重さ | 適用 |
|-----------------|-----|----------------------|--------|----|
| ヘキサチューブ W 170cm | 乳白色 | 1辺7.5cm×高さ168cm 正六角柱 | 225g/枚 | |
| ヘキサチューブ W 140cm | 乳白色 | 1辺7.5cm×高さ140cm 正六角柱 | 185g/枚 | |

*ポリプロピレン製 肉厚1.5mm プラスチックダンボール

2. ヘキサチューブ W 用 支柱

| 名称 | 色 | 寸法 | 重さ | 適用 |
|----------------|---|--------------------|--------|----|
| HTW用支柱 16×1.65 | 緑 | Φ16mm(鋼管)×長さ1650mm | 235g/本 | |
| HTW用支柱 16×2.1 | 緑 | Φ16mm(鋼管)×長さ2100mm | 300g/本 | |
| HTW用支柱 20×1.7 | 緑 | Φ20mm(鋼管)×長さ1700mm | 350g/本 | |
| HTW用支柱 20×2.1 | 緑 | Φ20mm(鋼管)×長さ2100mm | 440g/本 | |

*樹脂被覆鋼管支柱(イボ竹状)

*被覆樹脂:熱可塑性ポリエチレン樹脂

3. ヘキサチューブ W 用 固定リング

| 名称 | 色 | 寸法 | 重さ | 適用 |
|-------|----|---------------------|------|----|
| 固定リング | 透明 | 1辺80mm×最大幅15mm 正六角形 | 5g/個 | |

*ポリカーボネート製 肉厚2mm

4. ヘキサチューブ W 用 固定紐

| 名称 | 色 | 寸法 | 重さ | 適用 |
|-----|---|----------------|---------|------------|
| 固定紐 | 黒 | 幅4.3mm×長さ157mm | 0.75g/本 | 標準2本/固定リング |

*66ナイロン製



ツリーシェルター事業部

〒536-0008 大阪市城東区関目5-11-9

TEL:06-6930-6060 FAX:06-6930-1652